SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basic o MC-Mobilo è possibile creare marcatori personalizzati.
• Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
• Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
• Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
• Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
• I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 MC NE GR
Nr.Cat.	1014640000
Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto SwitchMark, grigio
GTIN (EAN)	4032248723324
CPZ	80 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

Foglio dati

SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	1,4 g		

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	Supporto SwitchMark
Campo delle temperature di impiego	-40…100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8	Colori	grigio
Larghezza	27 mm	Materiale	poliammide 66

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

