SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

SlimFix Clip unisce due vantaggi: l'esclusivo meccanismo di chiusura offre l'affidabilità di un marcatore chiuso e la facilità d'installazione di un marcatore aperto. Il meccanismo di chiusura a clip consente la rapida e pratica installazione del marcatore anche dopo il cablaggio del conduttore. Le SlimFix Clip sono ideali per conduttori e cavi con diametro esterno max. di 5 mm. L'ampia superficie di siglatura (fino a 30 mm) consente l'inserimento di lunghe stringhe di caratteri. Il materiale è esente da alogeni e presenta una classificazione d'infiammabilità V2.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V2
- Montaggio veloce, senza utensili
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard
- Disponibilità nelle lunghezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFC 3/12 MC NE RT
Nr.Cat.	1025240000
Versione	SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248746309
CPZ	80 Pezzo
Prodotto alternativo	1025550000
stampante compatibile	1324380000

Foglio dati

SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Profondità	11,3 mm	Profondità (pollici)	0,445 inch
Peso netto	1,31 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40…100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	2
Colori	rosso	Dimensioni del campo di siglatura	12 x 5 mm
Industrie consigliate	Macchine	Larghezza	12,5 mm
Materiale	poliammide 66	Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	3.5 - 7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	3,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

