


Gerätemarkierer CC 85/54 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **ClipCard** Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** und **MC-Mobilo** möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1138440000
Typ	CC 85/54 K MC NE GE
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 85 x 54 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248919857
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer
CC 85/54 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	85 mm	Breite	54 mm
Höhe	0,8 mm	Nettogewicht	13,3 g

Markierungen

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Klebeband doppelseitig
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen