


**Verbindungselemente**  
**H0,34/14 ZH TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°
- Bei Bedarf kann der Einführtrichter auch aus schwer entflammbarem Material gefertigt werden

Für Leiter von je 2 x 0,5 - 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 20 - 2 x AWG 6)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H0,34/14 ZH TK
Best.-Nr.	<a href="#">1139070000</a>
Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4032248920471
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

## Verbindungselemente H0,34/14 ZH TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	0,084 g		

### Technische Daten

Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
------------	------------------------

### Aderendhülsen

Abisolierlänge	11 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,2 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>

**Datenblatt**

**Verbindungselemente  
H0,34/14 ZH TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Abbildung ähnlich**

---

---

