

BLANKO



Bedienungsanleitung

Einbaulautsprecher 2-Wege
200mm Bass+Soft-Dom-Hochtöner

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie darauf, auch wenn Sie das Produkt an dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.


Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produktes die Anschlusskabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit aus.

Inbetriebnahme

Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch!



Sägen Sie eine Installationsöffnung gemäß der Einbaumaße (siehe technische Daten).



Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Klemmen an bevor Sie den Lautsprecher selbst einsetzen. Dabei ist auf die richtige Polung zu achten.
(+ Pol = rot / - Pol = schwarz oder weiss)



Setzen Sie nun den angeschlossenen Lautsprecher in die vorgefertigte Öffnung.
Achten Sie darauf dass der Lautsprecher plan an der Wand aufliegt und ziehen Sie dann die sechs Befestigungsschrauben an. Die Halterungen auf der Rückseite werden dadurch automatisch ausgerichtet.
Das Lautsprechergitter an der Vorderseite muss dafür entfernt werden.

Technische Daten:

Tiefton:

135mm Bass mit Polypropylen Membrane und Gummisicke

Magnetgröße 10 Oz

Hochton:

50mm Soft-Dom Hochton

Impedanz: 8 Ohm

Leistung: 50W/max. 80 Watt

Frequenzgang: 80Hz-20KHz,

Einbaumaß L x B x H: 242 x 154 x 72 mm

Maße L x B x H: 278 x 190 x 80 mm

Gewicht: 1,1 kg



WEEE-Reg.Nr.: DE76956435