

MTA 30 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Stromversorgungen von Weidmüller bewähren sich seit langem bei der Versorgung elektrotechnischer Baugruppen.

Sie sind damit in rauher industrieller Umgebung, im Kleingewerbe und im Wohnbereich sicher einsetzbar und verfügen über internationale Zulassungen. Weidmüller bietet industriegerechte Stromversorgungen und Zusatzkomponenten an:

- Schaltnetzgeräte
- DC/DC-Wandler
- USV-Steuermodule
- Elektronische Sicherungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MTA 30 BK
Best.-Nr.	1168970000
Ausführung	Elektronikgehäuse, Montageadapter, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248960965
VPE	45 Stück

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	68 mm	Länge (inch)	2,677 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Gewicht	21,58 g	Nettogewicht	20,089 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	100 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C	Temperaturbereich Montage, max.	100 °C

Allgemeine Angaben

Gewicht	21,58 g
---------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.0	27-18-28-07	eClass 9.1	27-04-92-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

