

Produktdetailseite



PAB-8WP/WS

Best.-Nr.: 25.3570

Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W_{RMS} im 100-V-Betrieb bzw. bis 240 W_{MAX}/120 W_{RMS} im 8-Ω-Betrieb

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 20-cm-PA-Tieftöner (8") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsysteem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Speaker-In und Parallel-Out, Schraubanschlussterminal
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

Preis in € **579,00***

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen eine sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

Technische Daten

Frequenzbereich	48-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Belastbarkeit, 100 V	120/60/30 W _{RMS}
Belastbarkeit, 8 Ω	240 W _{MAX} , 120 W _{RMS}
Belastbarkeit, 4 Ω	-
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	96 dB
Max. Nennschalldruck	117 dB
Lautsprechertyp	200er
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Abmessungen	240x430x250 mm
Gewicht	13,1 kg
Sonstiges	2 x Speaker par. in/out Schraubanschluss-Terminal Montagebügel, Bassreflex



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.