

**Gerätemarkierer
CC 85/54 04MM MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



ClipCard 04mm MC sind Gerätemarkierer im MultiCard Format. Diese speziellen Varianten können durch die 4,2 mm großen Bohrungen auf beiden Seiten problemlos mittels Schrauben und Nieten befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1248510000
Typ	CC 85/54 04MM MC NE GR
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 85 x 54 mm, Polyamid 66, Farbe: grau
GTIN (EAN)	4050118038668
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer
CC 85/54 04MM MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	85 mm	Breite	54 mm
Höhe	1,2 mm	Nettogewicht	12 g

Markierungen

Bohrlochdurchmesser	4,2 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	grau
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	8
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Ja	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemarkierer CC 85/54 04MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration