# SwitchMark
# SM 27/18 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basic o MC-Mobilo è possibile creare marcatori personalizzati.
• Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
• Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
• Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
• Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
• I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | SM 27/18 K MC NE SI |
| Nr.Cat. | 1713760000 |
| Versione | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 |
| CPZ | 80 Pezzo |
| stampante compatibile | 1324380000 |
| Prodotto alternativo | 1073340000 |

# Foglio dati

## SwitchMark
## SM 27/18 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 27 mm | Larghezza (pollici) | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 18 mm | Altezza (pollici) | 0,709 inch |
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Peso netto | 1,51 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adesivo | Nastro biadesivo | Alogeni | No |
| Campo delle temperature di impiego | -40…100 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Colori | argento | Larghezza | 27 mm |
| Materiale | poliammide 66 | Versione | autoadesivo |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 9 IETH 15/16 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# SwitchMark
# SM 27/18 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

