

**Gerätemarkierer
SM 18/9.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die neuen SwitchMark Markierer sind für Kennzeichnung von Nockenschaltern der Firma ABB (**SM 19/42 K MC**), und Befehls- und Meldegeräten der Firma Siemens (**SM 18/9.5 K MC**) konzipiert worden.

Geeignet für:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, Typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, Schildträger Typ ONFB72

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1248590000
Typ	SM 18/9.5 K MC NE GE
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 9.5 x 18 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4050118038958
VPE	200 Stück

**Gerätemarkierer
SM 18/9.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	9,5 mm	Breite	18 mm
Höhe	1 mm	Nettogewicht	0,62 g

Markierungen

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Klebeband doppelseitig
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemarkierer SM 18/9.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration