

Gerätemarkierer SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die neuen SwitchMark Markierer sind für Kennzeichnung von Nockenschaltern der Firma ABB (**SM 19/42 K MC**), und Befehls- und Meldegeräten der Firma Siemens (**SM 18/9.5 K MC**) konzipiert worden.

Geeignet für:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, Typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, Schildträger Typ ONFB72

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1248620000
Typ	SM 19/42 K MC NE WS
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 19 x 42 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4050118039016
VPE	40 Stück

**Gerätemarkierer
SM 19/42 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	19 mm	Breite	42 mm
Höhe	1,2 mm	Nettogewicht	3,29 g

Markierungen

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Klebeband doppelseitig
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemarkierer SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration