SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-SK-M12 PVC
Nr.Cat.	1915260000
Versione	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
GTIN (EAN)	4032248547012
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	1,2 g

Temperature

Temperatura ambiente	-25 °C...+70 °C

Dati generali

Grado di protezione	IP67	Materiale	PA, PVC
Pressacavi	M 12		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN