

**Leitermarkierer
SFX 9/40 S MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix X sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das **SF-Tool** erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1248770000
Typ	SFX 9/40 S MC NE GE
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 40 x 9 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4050118039023
VPE	80 Stück

**Leitermarkierer
SFX 9/40 S MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	40 mm	Breite	9 mm
Höhe	1 mm	Nettogewicht	1,525 g

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	7 - 317 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	8,5x40 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen


Zulassungen

Leitermarkierer SFX 9/40 S MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration