IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V05M
Nr.Cat.	1968930000
Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692125
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	16,1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Grado di protezione	IP67

Norme

N° Certificato (cULus)	E316369

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-37-12-07	eClass 9.1	27-44-02-90

Approvazioni

Omologazioni	ME25
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN