RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Zoccolo portarelè per relè RIDERSERIES RCL.

- Collegamento a vite e a molla autobloccante
- Altezze costruttive standard o elevate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SRC 2CO N
Nr.Cat.	8693930000
Versione	RIDERSERIES RCL, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2 Contatto di scambio, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248365418
CPZ	10 Pezzo

RIDERSERIES RCL SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	15,5 mm	Larghezza (pollici)	0,61 inch
Posizione verticale	77 mm	Altezza (pollici)	3,031 inch
Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Peso netto	41 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E223759

Dati di contatto

Tipo di contatto	2 Contatto di scambio

Dati generali

Versione	forma piatta	Guida	TS 35
Colori	Nero		

Cordinazione di isolamento

Grado di protezione	IP20	Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita	2,5 KV_{eff} / 1 min.
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	2,5 KV_{eff} / 1 min.		

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme	UL508	N° certificato (cURus)	E223759

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Coppia di serraggio, max.	0,8 Nm	Dimensione lama	Gr. PH1
Passo in mm (P)	5 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE_PA5600_160401_002.pdf