Dati di base

MTKD-NICRSI/NISI

Codice articolo: 5043321



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=5043321

Morsetto per termocoppia sezione: 0,2 - 2,5 mm², spessore: 10,4 mm, colore: grigio

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 178710
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	16,42 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 394 (CL-2009)

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	10,4 mm
Lunghezza	46 mm
Altezza NS 35/7,5	40 mm
Altezza NS 35/15	47,5 mm
Altezza NS 32	45 mm

Dati tecnici

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I_N	1 A
Tensione nominale U_N	400 V (Tensione verso il morsetto passante contiguo MTK.)
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	7 mm
Calibro a tampone	A3
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3101223	ATS-MTK	Separatore, Larghezza: 1 mm, Colore: grigio
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
Piastra term.		
3101029	D-MTK	Piastra terminale, Lunghezza: 46 mm, Larghezza: 1 mm, Altezza: 28,7 mm, Colore: grigio
Utensili		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.