Dati di base

MSTBVA 2,5/ 4-G BK

Codice articolo: 1740372

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1740372

Presa base, Corrente nominale: 12 A, N. poli: 4, Passo: 5 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno

Dati commerciali	
EAN	4 017918 240394
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	1,45 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	5 mm
Misura a	15 mm
N. poli	4

Dati tecnici

Famiglia articolo	MSTBVA 2,5/..-G
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Tensione nominale U_N	250 V
Colore	nero

Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	12 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	12 A

Omologazioni

Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.