Dati di base

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK

Codice articolo: 1585058



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1585058

Connettore piatto con connessione rapida QUICKON, 4 poli, per il collegamento di uno o due cavi piatti AS-Interface

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.11.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 168298
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	38,56 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 284 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generici

Montaggio	Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/ tensione.
Colore	nero
N. poli	4

Apertura chiave dadi	19 mm
Coppia di serraggio dadi	3 Nm
Apertura chiave inserti portacontatti	24 mm
Numero collegamenti	4
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm²
Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm²
Sezione conduttore rigido max.	1 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16

Dati conduttore

Materiale isolante dei fili	PVC / PE
Diametro cavo isolamento compreso	1,8 mm ... 3 mm

Dati tecnico-ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C

Dati elettrici

Corrente di dimensionamento	15 A
Tensione di dimensionamento (III/3)	30 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV

Dati meccanici

Frequenza di collegamento dell'attacco QUICKON	max. 10 (con sezione uguale)
Categoria d'urto	3

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	nichelata e stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1205862	MICROFOX SC	Tronchesini a taglio laterale per cavo Cu fino a ø 1,5 mm
1670895	QSS 19	Chiave, per allentare o stringere il dado QUICKON, apertura chiave 19 mm
1212154	WIREFOX ASI	Pinza spelafili, per cavi piatti interfaccia AS, lunghezza di spelatura a piacere

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.