

**Leitermarkierer  
CLI C 02-3 GE/SW W CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568241683</a>                                         |
| Typ        | CLI C 02-3 GE/SW W CD                                              |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 3,4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190123833                                                      |
| VPE        | 500 Stück                                                          |

**Leitermarkierer  
CLI C 02-3 GE/SW W CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 3 mm    | Breite | 3,4 mm |
| Höhe         | 3,6 mm  | Tiefe  | 3,5 mm |
| Nettogewicht | 0,062 g |        |        |

**Markierungen**

|                                  |                          |                                    |                     |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard                 | Aufdruck-Farbe                     | schwarz             |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck               | Aufgedruckte Zeichen               | Buchstaben, groß    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0                      | Cadmium                            | Nein                |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C                    | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C              |
| Farbe                            | gelb                     | Isolationsdurchmesser, max.        | 3 mm                |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>      | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraußendurchmesser           | 1 - 3 mm                 | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                   |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagrecht                | Stiftbeschriftbar (Sti)            | Nein                |
| Werkstoff                        | PVC, weich, ohne Cadmium |                                    |                     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

**Leitermarkierer  
CLI C 02-3 GE/SW W CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Sonstige**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0560001741</a> | CLI R 02-3 BL/SW - | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: blau | 4008190990107 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001739</a> | CLI R 02-3 RT/SW + | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: rot  | 4008190990145 | 10 Stück |

**Sonderzeichen**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                 | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0560001745</a> | CLI R 02-3 GE/SW ET | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990121 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001749</a> | CLI R 02-3 GE/SW .  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990138 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001743</a> | CLI R 02-3 GE/SW /  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990114 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001738</a> | CLI R 02-3 GE/SW +  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990084 | 10 Stück |

**Leitermarkierer  
CLI C 02-3 GE/SW W CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**[0560001740](#) CLI R 02-3 GE/SW -

Leitermarkierer,  
Montagedorn, 3 x 3.4  
mm, PVC, weich, ohne  
Cadmium, Farbe: gelb

4008190990091 10 Stück

**0 - 9**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0560001519</a> | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190019129 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001507</a> | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190083137 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001525</a> | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190154875 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001510</a> | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046941 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001504</a> | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046590 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001522</a> | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190185213 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001501</a> | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190063498 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001516</a> | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190188436 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001528</a> | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4                                                 | 4008190141516 | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 04:48:45 MEZ

## Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

mm, PVC, weich, ohne  
Cadmium, Farbe: gelb

### Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                    | Ausführung                                                      | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0559900000</a> | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 150 x 2 mm,<br>POM, Farbe: rot | 4008190081645 | 20 Stück |

### A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                         | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0560001699</a> | CLI R 02-3 GE/SW Z | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990077 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001670</a> | CLI R 02-3 GE/SW Q | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989989 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001640</a> | CLI R 02-3 GE/SW B | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989835 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001648</a> | CLI R 02-3 GE/SW F | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989873 | 10 Stück |
| <a href="#">0560001642</a> | CLI R 02-3 GE/SW C | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989842 | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 04:48:45 MEZ

**Leitermarkierer  
CLI C 02-3 GE/SW W CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

|                                               |                                                                                          |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                               | mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb                                             |                        |
| <a href="#">0560001654</a> CLI R 02-3 GE/SW I | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989903 10 Stück |
| <a href="#">0560001672</a> CLI R 02-3 GE/SW R | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989996 10 Stück |
| <a href="#">0560001675</a> CLI R 02-3 GE/SW S | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990008 10 Stück |
| <a href="#">0560001658</a> CLI R 02-3 GE/SW K | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989927 10 Stück |
| <a href="#">0560001650</a> CLI R 02-3 GE/SW G | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989880 10 Stück |
| <a href="#">0560001652</a> CLI R 02-3 GE/SW H | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989897 10 Stück |
| <a href="#">0560001662</a> CLI R 02-3 GE/SW M | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989941 10 Stück |
| <a href="#">0560001684</a> CLI R 02-3 GE/SW W | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990046 10 Stück |
| <a href="#">0560001668</a> CLI R 02-3 GE/SW P | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989972 10 Stück |
| <a href="#">0560001682</a> CLI R 02-3 GE/SW V | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990039 10 Stück |
| <a href="#">0560001646</a> CLI R 02-3 GE/SW E | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989866 10 Stück |
| <a href="#">0560001638</a> CLI R 02-3 GE/SW A | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989828 10 Stück |
| <a href="#">0560001693</a> CLI R 02-3 GE/SW X | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990053 10 Stück |

## Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

|                                               |                                                                                          |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">0560001660</a> CLI R 02-3 GE/SW L | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989934 10 Stück |
| <a href="#">0560001678</a> CLI R 02-3 GE/SW T | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990015 10 Stück |
| <a href="#">0560001664</a> CLI R 02-3 GE/SW N | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989958 10 Stück |
| <a href="#">0560001697</a> CLI R 02-3 GE/SW Y | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990060 10 Stück |
| <a href="#">0560001680</a> CLI R 02-3 GE/SW U | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990022 10 Stück |
| <a href="#">0560001656</a> CLI R 02-3 GE/SW J | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989910 10 Stück |
| <a href="#">0560001644</a> CLI R 02-3 GE/SW D | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989859 10 Stück |
| <a href="#">0560001666</a> CLI R 02-3 GE/SW O | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989965 10 Stück |

## internat. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0560001513</a> | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 3.4<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190186081 | 10 Stück |