Dati di base

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK

Codice articolo: 1527618



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527618

Distributore a Y, 3 poli + PE, connettore maschio diritto M12 su 2 x connettore femmina diritto M12, distanza tra i punti 21 mm

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 05.01.2009

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 958732
VPE	5
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	26,58 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni: cULus Listed

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato




Connettore M12 x 1, distributore a Y, distanza tra i punti 21 mm

Schema di collegamento




Equipaggiamento dei contatti del distributore M12 Y


Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio



Pinning connettore femmina M12, 3 poli + PE



Pinning connettore femmina M12, 3 poli, ponticellato, con PE, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.