# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 1568241741 |
| Typ | CLI C 02-3 BL/SW - CD |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau |
| GTIN (EAN) | 4008190152765 |
| VPE | 500 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 3 mm | Breite | 3,4 mm |
| Höhe | 3,6 mm | Tiefe | 3,5 mm |
| Nettogewicht | 0,06 g | | |

### Markierungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Aufgedruckte Zeichen | Symbole |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | Cadmium | Nein |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | blau | Isolationsdurchmesser, max. | 3 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm² |
| Leiteraußendurchmesser | 1 - 3 mm | Materialfarbe nach Widerstandskode | 6 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagerecht | Stiftbeschriftbar (Sti) | Nein |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

### Zulassungen

Zulassungen

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen




Artikelähnliche Abbildung

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonstige



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0560001741 | CLI R 02-3 BL/SW - | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau | 4008190990107 | 10 Stück |
| 0560001739 | CLI R 02-3 RT/SW + | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: rot | 4008190990145 | 10 Stück |

### Sonderzeichen



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0560001745 | CLI R 02-3 GE/SW ET | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990121 | 10 Stück |
| 0560001749 | CLI R 02-3 GE/SW . | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990138 | 10 Stück |
| 0560001743 | CLI R 02-3 GE/SW / | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990114 | 10 Stück |
| 0560001738 | CLI R 02-3 GE/SW + | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990084 | 10 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0560001740 | CLI R 02-3 GE/SW - | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990091 | 10 Stück |

## 0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0560001519 | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190019129 | 10 Stück |
| 0560001507 | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190083137 | 10 Stück |
| 0560001525 | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190154875 | 10 Stück |
| 0560001510 | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046941 | 10 Stück |
| 0560001504 | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046590 | 10 Stück |
| 0560001522 | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190185213 | 10 Stück |
| 0560001501 | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190063498 | 10 Stück |
| 0560001516 | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190188436 | 10 Stück |
| 0560001528 | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 | 4008190141516 | 10 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb

### Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0559900000 | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Leitermarkierer, Montagedorn, 150 x 2 mm, POM, Farbe: rot | 4008190081645 | 20 Stück |

### A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0560001699 | CLI R 02-3 GE/SW Z | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990077 | 10 Stück |
| 0560001670 | CLI R 02-3 GE/SW Q | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989989 | 10 Stück |
| 0560001640 | CLI R 02-3 GE/SW B | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989835 | 10 Stück |
| 0560001648 | CLI R 02-3 GE/SW F | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989873 | 10 Stück |
| 0560001642 | CLI R 02-3 GE/SW C | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 | 4008190989842 | 10 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| | mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | |
| 0560001654 CLI R 02-3 GE/SW I | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989903 10 Stück |
| 0560001675 CLI R 02-3 GE/SW S | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990008 10 Stück |
| 0560001672 CLI R 02-3 GE/SW R | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989996 10 Stück |
| 0560001658 CLI R 02-3 GE/SW K | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989927 10 Stück |
| 0560001650 CLI R 02-3 GE/SW G | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989880 10 Stück |
| 0560001652 CLI R 02-3 GE/SW H | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989897 10 Stück |
| 0560001662 CLI R 02-3 GE/SW M | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989941 10 Stück |
| 0560001684 CLI R 02-3 GE/SW W | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990046 10 Stück |
| 0560001668 CLI R 02-3 GE/SW P | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989972 10 Stück |
| 0560001682 CLI R 02-3 GE/SW V | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990039 10 Stück |
| 0560001646 CLI R 02-3 GE/SW E | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989866 10 Stück |
| 0560001638 CLI R 02-3 GE/SW A | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989828 10 Stück |
| 0560001693 CLI R 02-3 GE/SW X | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990053 10 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 02-3 BL/SW - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0560001660 | CLI R 02-3 GE/SW L | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989934 | 10 Stück |
| 0560001678 | CLI R 02-3 GE/SW T | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990015 | 10 Stück |
| 0560001664 | CLI R 02-3 GE/SW N | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989958 | 10 Stück |
| 0560001697 | CLI R 02-3 GE/SW Y | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990060 | 10 Stück |
| 0560001680 | CLI R 02-3 GE/SW U | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990022 | 10 Stück |
| 0560001644 | CLI R 02-3 GE/SW D | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989859 | 10 Stück |
| 0560001656 | CLI R 02-3 GE/SW J | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989910 | 10 Stück |
| 0560001666 | CLI R 02-3 GE/SW O | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989965 | 10 Stück |

### internat. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0560001513 | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190186081 | 10 Stück |