

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW Y CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1568241696
Typ	CLI C 02-3 GE/SW Y CD
Ausführung	Leitermarkierer, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190158552
VPE	500 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW Y CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	3 mm	Breite	3,4 mm
Höhe	3,6 mm	Tiefe	3,5 mm
Nettogewicht	0,062 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	gelb	Isolationsdurchmesser, max.	3 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	1 - 3 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstige



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0560001741	CLI R 02-3 BL/SW -	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau	4008190990107	10 Stück
0560001739	CLI R 02-3 RT/SW +	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: rot	4008190990145	10 Stück

Sonderzeichen



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0560001745	CLI R 02-3 GE/SW ET	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990121	10 Stück
0560001749	CLI R 02-3 GE/SW .	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990138	10 Stück
0560001743	CLI R 02-3 GE/SW /	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990114	10 Stück
0560001738	CLI R 02-3 GE/SW +	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990084	10 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW Y CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör[0560001740](#) CLI R 02-3 GE/SW -

Leitermarkierer,
Montagedorn, 3 x 3.4
mm, PVC, weich, ohne
Cadmium, Farbe: gelb

4008190990091 10 Stück

0 - 9

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0560001519	CLI R 02-3 GE/SW 6	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190019129	10 Stück
0560001507	CLI R 02-3 GE/SW 2	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190083137	10 Stück
0560001525	CLI R 02-3 GE/SW 8	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190154875	10 Stück
0560001510	CLI R 02-3 GE/SW 3	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190046941	10 Stück
0560001504	CLI R 02-3 GE/SW 1	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190046590	10 Stück
0560001522	CLI R 02-3 GE/SW 7	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190185213	10 Stück
0560001501	CLI R 02-3 GE/SW 0	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190063498	10 Stück
0560001516	CLI R 02-3 GE/SW 5	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190188436	10 Stück
0560001528	CLI R 02-3 GE/SW 9	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4	4008190141516	10 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 04:49:23 MEZ

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

mm, PVC, weich, ohne
Cadmium, Farbe: gelb

Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0559900000	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Leitermarkierer, Montagedorn, 150 x 2 mm, POM, Farbe: rot	4008190081645	20 Stück

A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0560001699	CLI R 02-3 GE/SW Z	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990077	10 Stück
0560001670	CLI R 02-3 GE/SW Q	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989989	10 Stück
0560001640	CLI R 02-3 GE/SW B	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989835	10 Stück
0560001648	CLI R 02-3 GE/SW F	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989873	10 Stück
0560001642	CLI R 02-3 GE/SW C	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989842	10 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 04:49:23 MEZ

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW Y CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	
0560001654 CLI R 02-3 GE/SW I	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989903 10 Stück
0560001675 CLI R 02-3 GE/SW S	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990008 10 Stück
0560001672 CLI R 02-3 GE/SW R	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989996 10 Stück
0560001658 CLI R 02-3 GE/SW K	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989927 10 Stück
0560001650 CLI R 02-3 GE/SW G	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989880 10 Stück
0560001652 CLI R 02-3 GE/SW H	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989897 10 Stück
0560001662 CLI R 02-3 GE/SW M	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989941 10 Stück
0560001684 CLI R 02-3 GE/SW W	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990046 10 Stück
0560001668 CLI R 02-3 GE/SW P	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989972 10 Stück
0560001682 CLI R 02-3 GE/SW V	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990039 10 Stück
0560001646 CLI R 02-3 GE/SW E	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989866 10 Stück
0560001638 CLI R 02-3 GE/SW A	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989828 10 Stück
0560001693 CLI R 02-3 GE/SW X	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990053 10 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 04:49:23 MEZ

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

0560001660 CLI R 02-3 GE/SW L	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989934 10 Stück
0560001678 CLI R 02-3 GE/SW T	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990015 10 Stück
0560001664 CLI R 02-3 GE/SW N	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989958 10 Stück
0560001697 CLI R 02-3 GE/SW Y	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990060 10 Stück
0560001680 CLI R 02-3 GE/SW U	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190990022 10 Stück
0560001656 CLI R 02-3 GE/SW J	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989910 10 Stück
0560001644 CLI R 02-3 GE/SW D	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989859 10 Stück
0560001666 CLI R 02-3 GE/SW O	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190989965 10 Stück

internat. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0560001513	CLI R 02-3 GE/SW 4	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190186081	10 Stück