Dati di base

PAB-SK 30

Codice articolo: 1013290



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013290

Portacartellini, trasparente, in bianco, Tipo di montaggio: Colla, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm

Dati commerciali	
EAN	4 017918 013707
VPE	200 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	0,76 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 600 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	30 mm
Larghezza (a)	9 mm
Colore	trasparente

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Sostanze contenute	privo di silicone
Materiale	PVC

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0824848	UC-WMT (30X 4) CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824849	UC-WMT (30X 4) YE CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0819437	UC-WMT (30X4)	Segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0821153	UC-WMT (30X4) BU	Segnacavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824852	UC-WMT (30X4) BU CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824163	UC-WMT (30X4) GN	Segnacavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824853	UC-WMT (30X4) GN CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824150	UC-WMT (30X4) OG	Segnacavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824854	UC-WMT (30X4) OG CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm

0821166	UC-WMT (30X4) RD	Segnacavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0824855	UC-WMT (30X4) RD CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0825364	UC-WMT (30X4) VT	Segnacavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0826797	UC-WMT (30X4) VT CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
0819440	UC-WMT (30X4) YE	Segnacavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 1,5-14 mm, Dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.