

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568251746</a>                                         |
| Typ        | CLI C 1-3 GE/SW ET CD                                              |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 4,2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190991739                                                      |
| VPE        | 500 Stück                                                          |

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge        | 3 mm   | Breite | 4,2 mm |
| Höhe         | 5,1 mm | Tiefe  | 5 mm   |
| Nettogewicht | 0,08 g |        |        |

**Markierungen**

|                                  |                   |                                    |                          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard          | Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck        | Aufgedruckte Zeichen               | Symbole                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0               | Cadmium                            | Nein                     |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C             | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                            | gelb              | Isolationsdurchmesser, max.        | 5 mm                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 3 - 5 mm          | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagerecht        | Silikone                           | Nein                     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)          | Nein              | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### Leitermarkierer CLI C 1-3 GE/SW ET CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Sonderzeichen**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0572901743</a> | CLI R 1-3 GE/SW /  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190137434 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901745</a> | CLI R 1-3 GE/SW ET | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190163983 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901739</a> | CLI R 1-3 RT/SW +  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: rot  | 4008190013691 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901749</a> | CLI R 1-3 GE/SW .  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190043339 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901738</a> | CLI R 1-3 GE/SW +  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4032248307340 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901740</a> | CLI R 1-3 GE/SW -  | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4032248106691 | 10 Stück |

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Sonstige**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0572901741</a> | CLI R 1-3 BL/SW - | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: blau | 4008190119959 | 10 Stück |

**Montagedorne einzeln**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                  | Ausführung                                                         | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0532100000</a> | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 150 x 2.5<br>mm, POM, Farbe: blau | 4008190092191 | 20 Stück |

## Leitermarkierer CLI C 1-3 GE/SW ET CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0572901648</a> | CLI R 1-3 GE/SW F | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190147716 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901644</a> | CLI R 1-3 GE/SW D | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190012601 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901672</a> | CLI R 1-3 GE/SW R | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190149277 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901670</a> | CLI R 1-3 GE/SW Q | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190081102 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901640</a> | CLI R 1-3 GE/SW B | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190057442 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901699</a> | CLI R 1-3 GE/SW Z | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190142681 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901650</a> | CLI R 1-3 GE/SW G | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190011390 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901697</a> | CLI R 1-3 GE/SW Y | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190140359 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901656</a> | CLI R 1-3 GE/SW J | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190124427 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901654</a> | CLI R 1-3 GE/SW I | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190029647 | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 05:02:10 MEZ

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

|                                              |                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">0572901646</a> CLI R 1-3 GE/SW E | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190039738 10 Stück |
| <a href="#">0572901675</a> CLI R 1-3 GE/SW S | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190055004 10 Stück |
| <a href="#">0572901680</a> CLI R 1-3 GE/SW U | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190007133 10 Stück |
| <a href="#">0572901638</a> CLI R 1-3 GE/SW A | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190184278 10 Stück |
| <a href="#">0572901660</a> CLI R 1-3 GE/SW L | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190082628 10 Stück |
| <a href="#">0572901684</a> CLI R 1-3 GE/SW W | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190060046 10 Stück |
| <a href="#">0572901664</a> CLI R 1-3 GE/SW N | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190163884 10 Stück |
| <a href="#">0572901678</a> CLI R 1-3 GE/SW T | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190014698 10 Stück |
| <a href="#">0572901642</a> CLI R 1-3 GE/SW C | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190184681 10 Stück |
| <a href="#">0572901682</a> CLI R 1-3 GE/SW V | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190106751 10 Stück |
| <a href="#">0572901668</a> CLI R 1-3 GE/SW P | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190079833 10 Stück |
| <a href="#">0572901662</a> CLI R 1-3 GE/SW M | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190119195 10 Stück |
| <a href="#">0572901693</a> CLI R 1-3 GE/SW X | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190115142 10 Stück |
| <a href="#">0572901666</a> CLI R 1-3 GE/SW O | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2                                                 | 4008190099855 10 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 05:02:10 MEZ

## Leitermarkierer CLI C 1-3 GE/SW ET CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

|                                              |                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                              | mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb                                             |                        |
| <a href="#">0572901652</a> CLI R 1-3 GE/SW H | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190170288 10 Stück |
| <a href="#">0572901658</a> CLI R 1-3 GE/SW K | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190036614 10 Stück |

## intern. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0572901515</a> | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190090722 | 10 Stück |

## 0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung                                                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0572901509</a> | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190044916 | 10 Stück |
| <a href="#">0572901506</a> | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190036072 | 10 Stück |

**Leitermarkierer  
CLI C 1-3 GE/SW ET CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

|                                              |                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">0572901518</a> CLI R 1-3 GE/SW 5 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190064945 10 Stück |
| <a href="#">0572901503</a> CLI R 1-3 GE/SW 0 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190081218 10 Stück |
| <a href="#">0572901530</a> CLI R 1-3 GE/SW 9 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190112967 10 Stück |
| <a href="#">0572901527</a> CLI R 1-3 GE/SW 8 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190135003 10 Stück |
| <a href="#">0572901521</a> CLI R 1-3 GE/SW 6 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190116446 10 Stück |
| <a href="#">0572901524</a> CLI R 1-3 GE/SW 7 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190003470 10 Stück |
| <a href="#">0572901512</a> CLI R 1-3 GE/SW 3 | Leitermarkierer,<br>Montagedorn, 3 x 4.2<br>mm, PVC, weich, ohne<br>Cadmium, Farbe: gelb | 4008190168728 10 Stück |