KERN **PBJ 620-3M**

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PBJ

Sistema di misura

Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	1 °C
Sistema di pesata	Single-Cell
Portata [Max]	620 g
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	4 h
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearitá	± 0,002 g
Peso minimo [Min]	0,1 g
Risoluzione	620.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Possibili punti di regolazione	200 g
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	14 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	210×330×70 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	180×193×87 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	202×228×103 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	112×112 mm
Dimensioni superficie di pesata	112×112 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	108×105×5 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di dosaggio	✓
Determinazione della densità	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Indicazione ora	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	620.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg

KERN **PBJ 620-3M**

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	10, 25, 50, 100, n (qualsiasi numero di pezzi)
Funzione Peak	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-103
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	370×580×255 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	10,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761206847
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

