KERN **RPB 6K1DM**

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia prezzatrice
Famiglia di prodotti	RPB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	3 kg; 6 kg
Divisione [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Riproducibilità	0,001 kg; 0,002 kg
Linearitá	± 0,003 kg; 0,006 kg
Peso minimo [Min]	0,02 kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	3.000, 3.000
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	6.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Range di tara	-5,998 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	1 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Unità di misura	kg g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	Tscale BX6

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	15 mm
Display aggiuntivo	15 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	283×318×110,3 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	204×263 mm
Dimensioni superficie di pesata	204×263 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di calcolo del prezzo	✓
PLU - totale	10
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	-
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	20

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore

KERN **RPB 6K1DM**

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	6 V, 3.2 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,001 kg; 0,002 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	510×342×196 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	6,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761204782
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

