Dati di base

MC 1,5/18-G-3,5

Codice articolo: 1844375

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1844375

Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 18, Passo: 3,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Dati commerciali	
EAN	4 017918 113414
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,17 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	9,2 mm
Passo	3,5 mm
Misura a	59,5 mm
N. poli	18
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm
Diametro foro	1,2 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MC 1,5/..-G
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Corrente di carico massima	8 A
Materiale isolante	PBT
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	8 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	8 A

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1841161	MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5	Conduttore in FO, Passo: 3,5 mm, N. poli: 10, Misura a: 1,5 mm, Colore: trasparente
1841187	MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5	Conduttore in FO, Passo: 3,5 mm, N. poli: 10, Misura a: 2,3 mm, Colore: trasparente
1841200	MC 1,5/10-LWL 4-3,5	Conduttore in FO, Passo: 3,5 mm, N. poli: 10, Misura a: 4 mm, Colore: trasparente
Spina/adattatore		
1734634	CP-MSTB	Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1840528	MC 1,5/18-ST-3,5	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 18, Passo: 3,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Diagramma



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.