Dati di base

SPTA 1,5/10-3,81

Codice articolo: 1751545



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1751545

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 9 A, Tensione nominale: 160 V, Passo: 3,81 mm, N. poli: 10, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, Colore: verde

Dati commerciali	
EAN	4 046356 318082
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	6,54 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 107 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 19.09.2007

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	3,81 mm
Misura a	34,29 mm
N. poli	10
Dimensioni dei codoli	0,6 x 1,0 mm
Distanza codoli	7 mm

Diametro foro	1,1 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	SPTA 1,5/
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	9 A
Sezione nominale	1,5 mm²
Corrente di carico massima	9 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	10 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
AWG secondo UL/CUL min	26
AWG secondo UL/CUL max	16

Omologazioni

Omologazioni	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.