

**Gerätemarkierer
CC DIA 30/3.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der **CC DIA 30 MC** dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten.

Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1266140000
Typ	CC DIA 30/3.5 MC NE GR
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, Polyamid 66, Farbe: grau
GTIN (EAN)	4050118055849
VPE	60 Stück

**Gerätemarkierer
CC DIA 30/3.5 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	1,2 mm	Nettogewicht	2,217 g
Durchmesser	30 mm		

Markierungen

Bohrlochdurchmesser	3,5 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	grau
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	8
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Ja	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Gerätemarkierer CC DIA 30/3.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Product is similar to illustration

Anwendungsbeispiel

