

## Z-Reihe, Zubehör ZQV 2.5/7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.  
Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608910000</a>                               |
| Typ        | ZQV 2.5/7  |
| Ausführung | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 7 |
| GTIN (EAN) | 4008190159665  |
| VPE        | 20 Stück   |

**Datenblatt**

**Z-Reihe, Zubehör  
ZQV 2.5/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

|       |         |              |        |
|-------|---------|--------------|--------|
| Länge | 34 mm   | Breite       | 2,8 mm |
| Höhe  | 27,6 mm | Nettogewicht | 4,35 g |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

**Bemessungsdaten**

|                    |     |           |      |
|--------------------|-----|-----------|------|
| Bemessungsspannung | 0 V | Nennstrom | 24 A |
|--------------------|-----|-----------|------|

**weitere technische Daten**

|                               |             |               |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ausführung                    | für Klemmen | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein        |               |               |

**Systemkennwerte**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produktfamilie | Z-Reihe, Zubehör |
|----------------|------------------|

**Werkstoffdaten**

|                               |       |       |      |
|-------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                     | Wemid | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0   |       |      |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000489    | ETIM 3.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-11-99 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-40 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

