

**Z-Reihe, Zubehör  
ZTA 2/ZA ZDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1609070000</a>
Typ	ZTA 2/ZA ZDU4
Ausführung	Testadapter, Nennsteuerspannung:
GTIN (EAN)	4008190466237
VPE	25 Stück

**Z-Reihe, Zubehör  
ZTA 2/ZA ZDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	31,5 mm	Breite	6,1 mm
Höhe niedrigstbauend	73,1 mm	Nettogewicht	8,52 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	250 V
Nennstrom	9 A		

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Anschlussart	Steckanschluss	Abisolierlänge	6 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss	0,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss	1,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm

**weitere technische Daten**

Ausführung	für Klemmen	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	-------------	---------------	---------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	Z-Reihe, Zubehör	Anschlussart	Steckanschluss
----------------	------------------	--------------	----------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Polyamid 66	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC002255	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-92-14	eClass 7.0	27-14-92-14

**Zulassungen**

Zulassungen



**Datenblatt****Z-Reihe, Zubehör  
ZTA 2/ZA ZDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Downloads**

---

DXF	<a href="#">22252_ZTA_2-ZA_ZDU4_DXF.dxf</a>
STEP	<a href="#">1609070000_22252_ZTA_2_ZA_STP.stp</a>

---