KERN **OZL 445**

L’economico e flessibile stereomicroscopio zoom per lavoratori, centri di prova e controlli qualità



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZL-44

Design

Dimensioni (L×P×A)	230×235×360 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Oculari fissi	✓
Distanza interpupillare [Min]	55 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare

Tipo die oculare	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculare ampiezza del campo	WF
Punto di vista	Standard
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30,5 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,75x - 3,6x

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Tipo di illuminazione luce trasmessa	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	1 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	0,35 W

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	6 mm
Campo visivo [Max]	28 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7,5x
Ingrandimento totale standard [Max]	36x
Zoom [Min]	0,75x
Zoom [Max]	3,6x
Altezza del campione [Max]	100 mm
Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	86 mm
Rapporto di ingrandimento	4,8:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	pilastro

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	4,5 V

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C

KERN **OZL 445**

L’economico e flessibile stereomicroscopio zoom per lavoratori, centri di prova e controlli qualità

Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	475×370×300 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	10,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761170377
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

