

Gerätemarkierer KSW 4 24/5,08 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezeichnungstreifen **KSW** dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1630180001
Typ	KSW 4 24/5,08 1-24
Ausführung	Gerätemarkierer, 121.9 x 4 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4008190225490
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer
KSW 4 24/5,08 1-24**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	121,9 mm	Breite	4 mm
Nettogewicht	2,1 g		

Markierungen

Anzahl je Bogen	20	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Ausführung	selbstklebend	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Kleber	Acrylat	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Raster in mm (P)	5,08 mm	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyester, PVC frei		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Zulassungen

Zulassungen