KERN **OZL 461**

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ▸ Teste per stereomicroscopi



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio-testa
Famiglia di prodotti	OZB-M

Design

Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Oculari fissi	✓
Distanza interpupillare [Min]	55 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare

Tipo die oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Oculare ampiezza del campo	HWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,7x - 4,5x

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	28,6 mm
Campo visivo [Max]	4,4 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7x
Ingrandimento totale standard [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Altezza del campione [Max]	140 mm
Distanza di lavoro	105 mm
Rapporto di ingrandimento	6,4:1

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×245×230 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761189348
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

