KERN **DAB-A01.**

Set calibrazione temperatura composto da indicatore e sensore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set calibrazione temperatura

Sistema di misura

Unità di misura	°C °F
Temperatura [Min] (°C)	-200 °C
Temperatura [Max] (°C)	1370 °C
Divisione temperatura [d] (°C)	0,1 °C

Design

Dimensioni (L×P×A)	145×71×35 mm
Materiale	plastica
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Lunghezza cavo	0,9 m

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	400 h
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	6 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria – Peso singolo	90,4 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	361,6 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,8 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	175×110×55 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,26 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761188006
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

