SAUTER **DB 1-4**

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per coppie
Gruppo di prodotti	Misuratore di torsione per utensili
Famiglia di prodotti	DB

Sistema di misura

Torsiometri supportati	20 mm 3/8 "
Campo di misura coppia [Max]	1 Nm
Divisione coppia [d] (Nm)	0,2 mNm
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Unità di misura	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Campo di misura coppia [Min]	0,05 Nm

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display risoluzione	128×64

Design

Dimensioni (L×P×A)	200×100×50 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	180×110×56 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	200×100×50 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	180×110×56 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato

Funzioni

Funzione valore limite	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 10,8 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Batteria – Peso singolo	50 g
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C

SAUTER **DB 1-4**

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-120

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	372×322×110 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,2 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	3,163 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761193468
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION