

**Gerätemarkierer
CC-H 85/27 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CC-H 85/27 GR
Best.-Nr.	1675130002
Ausführung	Gerätemarkierer, Zubehör, 90 x 31 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190454258
VPE	40 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

**Gerätemarkierer
CC-H 85/27 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	31 mm	Breite (inch)	1,22 inch
Höhe	90 mm	Höhe (inch)	3,543 inch
Tiefe	13 mm	Tiefe (inch)	0,512 inch
Nettogewicht	11,8 g		

Allgemeine Angaben

Breite	31 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Farbe	grau
Halogene	Nein	Kleber	Klebeband doppelseitig
Materialfarbe nach Widerstandskode	8	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Maschinenbau		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP