


## Gerätemarkierer PAGETAB 19X11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**PageTab** sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1686170000</a>
Typ	PAGETAB 19X11
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 19 x 11 mm, Gewebe, acrylbeschichtet, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190492564
VPE	25 Stück

## Gerätemarkierer PAGETAB 19X11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	19 mm	Breite	11 mm
Höhe	11 mm	Nettogewicht	12,2 g

### Markierungen

Anzahl je Bogen	200	Ausführung	selbstklebend
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiterraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

### Produkthinweise

Produktbeschreibung	PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform aus PVC-freiem Acrylgewebe. Außer der 8 x 20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.
---------------------	--

### Zulassungen

Zulassungen