KERN **KFN-TM**

Apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP65 e massima ampiezza del display e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KFN-TM

Sistema di misura

Numero di portata	2
Tipo di costruzione Possibilità di regolazione	Campo singolo Campo multiplo Suddivisione multiplo
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	30.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearizzazione in punti	3
Unità di misura	kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Min] (Ohm)	87
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Max] (Ohm)	1600

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display barrette	5 + 1/2
Display altezza cifre	52 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	265,5×164,5×96 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	320×200×250 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Supporto a parete	✓

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di conversione	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Funzione Hold	✓
Protetta IP - display	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 5 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 5 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH

KERN **KFN-TM**

Apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP65 e massima ampiezza del display e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×250×210 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761194427
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY

