KERN **OZM 933**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Set stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZM-9

Design

Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Distribuzione fascio	0:100
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Distanza interpupillare [Min]	52 mm
Distanza interpupillare [Max]	76 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-6
Compensazione diottrica [Max]	6

Oculare

Tipo die oculare	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,7x - 4,5x

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	4,5 W
Illuminazione dimmerabile	Luce riflessa

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	5,1 mm
Campo visivo [Max]	32,8 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7x
Ingrandimento totale standard [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Altezza del campione [Max]	130 mm
Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	110 mm
Rapporto di ingrandimento	6,4:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	universale (doppio braccio con cuscinetti a sfere, con piastra)
Diametro montaggio stativo universale (Ø)	37 mm
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm

Alimentazione

Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Presa di corrente per l'alimentatore	Spina di protezione

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C

KERN **OZM 933**

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale

Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	700×520×350 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	28 kg
Peso lordo ca.	32 kg
Peso di spedizione	30,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761189041
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD