

**Zubehör (allgemein)
SCT 4.6/201 C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 304
- Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf
- Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1699810000
Typ	SCT 4.6/201 C
Ausführung	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 201 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm
GTIN (EAN)	4008190892258
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
SCT 4.6/201 C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	201 mm	Breite	4,6 mm
Höhe	1 mm	Nettogewicht	2,2 g

Installationsmaterial

Einsatztemperaturbereich, max.	538 °C	Farbe	silber
Werkstoff	Edelstahl 1.4301		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000046	ETIM 3.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-07-02
eClass 5.1	27-14-07-02	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Kabelbinder
Produktbeschreibung	<p>WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl nach DIN AISI 304, • Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf, • Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr, • Ideal für Außenbereiche, • Strahlen- und korrosionsbeständig, • Anti-magnetisch, • Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

Zubehör (allgemein)
SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

