

**Zubehör (allgemein)
SCT 4,6/838**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 304
- Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf
- Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1699940000 |
| Typ | SCT 4,6/838 |
| Ausführung | Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 838 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 |
| VPE | 100 Stück |

Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
SCT 4,6/838**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|--------|--------------|--------|
| Länge | 838 mm | Breite | 4,6 mm |
| Höhe | 1 mm | Nettogewicht | 8,24 g |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|--------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 538 °C | Farbe | silber |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4301 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000046 | ETIM 3.0 | EC000046 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 5.1 | 27-14-07-02 | eClass 6.0 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-37 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Kabelbinder |
| Produktbeschreibung | <p>WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl nach DIN AISI 304, • Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf, • Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr, • Ideal für Außenbereiche, • Strahlen- und korrosionsbeständig, • Anti-magnetisch, • Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation. |

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

Zubehör (allgemein)
SCT 4,6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

