SAUTER **HO 5K**

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro UCI
Famiglia di prodotti	HO

Sistema di misura

Campo di misura Rockwell - scala A	61-85,6HRA
Campo di misura Rockwell - scala B	41-100HRB
Campo di misura Rockwell - scala C	20,3-68HRC
Oggetto di prova spessore [Min]	2 mm
Scale di durezza	HV 5
Oggetto di prova peso minimo [Min]	300 g
Blocco di prova incluso	✓
Campo di misura resistenza alla trazione	79-618HB
Unità di misura	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Campo di misura Brinell	255-2180MPa
Campo di misura Vickers	80-1599HV
Forza di prova misurazione della durezza	50 N
Sonda di misura lunghezza	15,5 cm
Sonda di misura diametro	18 mm

Display

Tipo di display	LCD grafico

Design

Dimensioni (L×P×A)	28×83×160 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	28×83×160 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Tipo di azionamento	manuale
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni

Funzione di mediazione	✓
Funzione valore limite	✓
Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	1.000
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	30 min

Interfaccia

Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 - 240 V
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 2 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Micro USB
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Raccordi a innesto
Batteria capacità	3.200 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Numero di celle della batteria	4

SAUTER **HO 5K**

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers

Batteria – Peso singolo	80 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	320 g
Batteria – Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Capacità della batteria (Wh)	14,5 Wh
Batteria – Contenuto di litio	5 g
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	6 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	12 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, isolato nell'apparecchio

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-270

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	395×320×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,95 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,37 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761200661
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

