
KERN **ADB 600-C3**

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia analitica
Famiglia di prodotti	ADB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata [Max]	600 ct
Divisione [d]	0,001 ct
Riproducibilità	0,002 ct
Riproducibilità tipica	0,0004 ct
Linearitá	± 0,004 ct
Risoluzione	600.000
Range di tara	600 ct
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	120 g (E2)
Possibili punti di regolazione	100 g; 120 g
Tempo di stabilizzazione	4 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 ct
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
USP Pesata minima tipica	164 mg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g ct lb oz
Portata [Max] (ct)	600 ct
Divisione carato [d] (ct)	0,001 ct
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	7
Display altezza cifre	16 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	230×310×210 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	170×160×110 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	175×175×130 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	90 mm
Dimensioni superficie di pesata	90 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,4 Nm

Funzioni

Determinazione percentuale	✓
Pesate sottobilancia	No
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	120.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, 100
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

KERN **ADB 600-C3**

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V; 2 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Min]	20 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓


Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-101
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	401×521×408 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	17 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761205222
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

