

**Gerätemarkierer
ETO SM 27/18 TRANSPAR.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** oder **MC-Mobilo** lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1720590002
Typ	ETO SM 27/18 TRANSPAR.
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 18 x 27 mm, Polyesterfilm, Farbe: transparent
GTIN (EAN)	4008190988005
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer
ETO SM 27/18 TRANSPAR.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	18 mm	Breite	27 mm
Höhe	0,2 mm	Nettogewicht	12,5 g

Markierungen

Anzahl je Bogen	112	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Farbe	transparent	Halogene	Nein
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Laserdruckerbeschriftbar	Ja
Leiteraußendurchmesser		Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyesterfilm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen