SIEMENS

Datenblatt BVP:034284

BD01-AK2M2/F ABGANGSKASTEN



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD01
Betriebsspannung / bei AC	
● bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
● bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / maximal	16 VA
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
● minimal	50 Hz
● maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
● für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	35 A
● für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	35 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit	
● minimal	0,75 mm²
● maximal	16 mm²
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Baugröße der Abgangseinheit	2
Polzahl / der Abgangseinheit	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	124 mm
Breite	160 mm
Länge	265 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	8
Produktbestandteil / Arretierung	Ja

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034284
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034284

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034284
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens