

Cavo Fibra Ottica OM2 LC/ST - 50/125, 3m

Cod.Art.: 46492

Descrizione

- Cavo DisplayPort entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 30AWG in rame resistenti alla corrosione
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi DisplayPort Black Line sono realizzati con conduttori 30AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, audio digitale a 32 canali e Dolby True HD. I cavi DisplayPort Black Line sono in grado di inviare segnali ad una profondità colori di 4:4:4 per una riproduzione più accurata possibile.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m e 3m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Oro 24K 3µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.7x38.9x12mm (0.78x1.53x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Magli di Rame 80%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6 Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Attenuazione nominale:
  - 300kHz-825MHz - <5dB
  - 825MHz-2.475GHz - <5dB
  - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 48mm (1.89in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36492
- EAN: 4002888364928

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36490 - 0.5m (1.64ft)
- 36491 - 1m (3.28ft)
- 36494 - 1.5m (4.92ft)
- 36492 - 2m (6.56ft)
- 36493 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019