

**Klemmbügel
BS 35II KLBUE HOLDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1723800000
Typ	BS 35II KLBUE HOLDER
Ausführung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl, 35 mm
GTIN (EAN)	4008190377038
VPE	10 Stück

Klemmbügel BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	35 mm	Nettogewicht	38,5 g
Durchmesser	3 mm		

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7	Ex e II
--------------------------	---------

Maße

Versatz TS 35	26,5 mm
---------------	---------

weitere technische Daten

Ausführung	Klemmbügel	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel	Tragschiene	TS 35
----------------	------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000337	ETIM 3.0	EC001741
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-18-92-34		

Zulassungen

Zulassungen

**Klemmbügel
BS 35II KLBUE HOLDER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör Schirmanschlussklemmen**

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1080100000	WSH 5	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 99 mm	4008190965143	10 Stück
1068700000	WSH 1	W-Reihe, Schienenhalter, PA 66 GF 30, 110 mm	4008190118389	10 Stück
1080200000	WSH 6	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 147 mm	4008190965150	10 Stück

FM

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0687900000	FM 4/TS35	Zubehör, Montagefuß, Stahl, blank	4008190086459	40 Stück