

Prolunga di alimentazione IEC C19 - C20 rossa, 2m

Cod.Art.: 30124

Descrizione

- Connettore A: IEC C19
- Connettore B: IEC C20
- Tipo di cavo: H05-VVF 3G * 1.50mm²
- Numero di conduttori: 3
- Sezione: 1.50mm²
- Disponibili da 1 a 3m
- Temperatura operativa: ca. -10 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: ca. -25 a 70°C
- Colore: Rosso
- Garazia: 10 anni

Per uso interno in ambienti asciutti

© LINDY 2019