manhattan-products.com

Splitter/Switch HDMI 2 porte Bidirezione 4K

4K@30Hz, alimentato HDMI, Nero
Part No.: 207850

Caratteristiche:

- Trasmette un segnale digitale audio/video a definizione ultra alta (UHD) a uno dei due display UHD HDMI o consente lo switching tra due fonti su un unico display
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Pratico pulsante per selezionare rapidamente i display in funzione splitter o le sorgenti in funzione switch
- Supporta amplificazione banda video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps per canale (10.2 Gbps in totale) per schermi 4Kx2K
- Supporta 36-bit Deep Color (12-bit per canale) e sYCC Color Space
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro ; funziona anche per acquisire le schermate dei gameplay
- Plug and play
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• HDCP 1.4
• CTS 1.4b
• CE
• FCC
• RoHS2

Informazioni generali
• Distanza sorgente-splitter e splitter-schermo: fino a 5 m
• Posizioni del pulsante di attivazione: su (connette la porta 1), giù (connette la porta 2)
• Consumo energetico: 100 mA

Connessioni
• Un HDMI femmina, 19-pin (entrata/uscita)
• Due HDMI femmina, 19-pin (uscita/entrata)

Segnale entrata/uscita
• Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
• Massimo single-link range: risoluzione 3840 x 2160 a 30 Hz e 4096x2160 a 24 Hz
• Uscita video: HDMI 1.4, HDCP 1.4

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Risoluzione video supportata
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Informazioni fisiche
• Indicatori LED di alimentazione e di connessione
• Interruttore
• Dimensioni: 49 x 52 x 20 mm
• Peso: 0.1 kg
• Alloggiamento: metallo

Caratteristiche ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione
• Splitter/Switch HDMI 2 porte Bidirezione 4K
• Manuale utente



Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.